

**Technische Information** (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

**Nr.10594 ABS-Abdeckung für die Spindel und die Zahnräder**



marina-team GmbH  
[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)



Dehler hat damals bei Betriebsschließung die Form für die Abdeckung „entsorgt“ und wir können nicht nachbauen.

Aber, man kann die beschädigte Abdeckung mit GfK verstärken und neu lackieren. Diese Arbeit – wenn nicht selbst – kann jeder Bootsbauer/Werft ausführen.

Dehler-Gelcoat mit Styrol dürfen wir leider nach der aktuellen Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) nicht mehr verkaufen, geschweige denn versenden

Entweder Sie übertragen die Gelcoatarbeiten einer Werft oder füllen mit Epoxi-Spachtel und lackieren anschließend.

Es gibt leider keine RAL-Einstufung für Gelcoat. Für eine Lackierung kann man nur eine Farbkarte vom Farbengeschäft / Farbenhändler verwenden, in dem man die Farbmuster mit der zu lackierenden Fläche direkt vergleicht und dann bestimmt, bzw. beim Händler erwirbt.

Wir liefern keine Farben

oder

Lacke, dafür gibt es den Fachvertrieb Farben.